

## DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogen kalljusreflektorlampa med 35 mm diameter



### Användningsområde

- Allmänbelysning
- Arbetsplatsbelysning
- Köksbelysning
- Spegelbelysning
- Objektbelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer

### Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning
- Kalljusreflektor som reducerar värmen i ljusstrålen med upp till 66%
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

### Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- 100 % dimbar
- Färgåtergivningsindex  $R_a$ : 100



## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell wattal	20.00 W
Nominell märkspänning	12 V
Konstruktionseffekt	20.00 W
Effektfaktor $\lambda$	1.00
Energiförbrukning	22 kWh/1000h


### Fotometrisk data

Nominellt användbart ljusflöde 90°	205 lm
Ljusstyrka	580 cd
Färgtemperatur	2800 K
Ljuskvalitet enligt EN 12464-1	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljusnedgångsfaktor	0.75
Märkt användbar ljusflöde 90°	205 lm

### Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	36 °
Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

### Mått



Product line drawing

Diameter	35.0 mm
Längd	40.0 mm

## Produktdatablad

<b>Totallängd</b>	42.0 mm
<b>Ytterkolv</b>	T9
<b>Maximal diameter</b>	35.0 mm

### Färger & Material


<b>Graderad kvicksilvermängd</b>	0.0 mg
<b>Kvicksilverfri</b>	Ja

### Livslängder

<b>Nominell livslängd</b>	2000 h
<b>Beräknad livslängd</b>	2000 h
<b>Antal tändcykler</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Tillägg produktdata



### Spektralenergifördelning

<b>Socket</b>	GU4
---------------	-----

### Användningsområden

<b>Brinnläge</b>	Universal
<b>Ljusreglerbar</b>	Ja

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

Energiklass	B
-------------	---

### Landspecifika kategorier

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
Ordernummer	44890 WFL 20W 1

---

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK number	UK Org
4050300346168	OSRH44890WFL	8326884	4739582	-

## Produktdatablad

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4008321165312	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Kapsel 1	- x - x -		
4008321348685	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Tråg 10	- x - x -		
4008321348692	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Transportförpacknin g 100	256 mm x 143 mm x 179 mm	6.55 dm <sup>3</sup>	2153.00 g
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm <sup>3</sup>	20.10 g
4050300346175	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Transportförpacknin g 10	71 mm x 70 mm x 178 mm	0.88 dm <sup>3</sup>	231.00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Kapsel 1	- x - x -		
4050300940489	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Transportförpacknin g 10	58 mm x 81 mm x 178 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	233.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

For light distribution curves see

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.