



RE936-07

- Adaptateur multiple SOP28, SOIC28, SOIC28w, HSOP28, SO28
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOP28, SOIC28, SOIC28w, HSOP28, SO28
- Pitch 1.27 mm
- Pas 2.54 mm
- Deux zones d'expérimentation avec des carrés de 2 x 4 2.20 x 2.20 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 36.83 x 26.67 mm