



RE910

- Adaptador para SOT23-6
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SOT23-6 con 1,00 mm Pitch
- Espacio entre orificios 2,54 mm y 1,27 mm
- Nodos de soldadura Ø 2,20 mm
- Campo de apantallado
- Tamaño 10,16 x 17,78 mm