



#### RE936-07

- Multiadaptador para SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 y SO28
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 y SO28
- Pitch 0,65 mm
- Espacio entre orificios en una línea 2,54 mm
- Dos zonas de experimentación con 2 x 4 nodos de soldadura de 2,20 x 2,20 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 36,83 x 26,67 mm