T-¾ BI-PIN BASE


SUBMINIATURE LAMP

5V 21mA

WAMCO PART NO.	ENVELOPE SIZE	BASE TYPE	RATING	FILAMENT SHAPE
WL-7112	T-¾	BP	5V 21mA	C-2R

	CURRENT (mA)			LIGHT OUTPUT (MSCP)			
TEST VOLTS	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	LIFE HRS
5V	18.9	21.0	23.1	.025	.034	.043	10,000

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS



NOTES

1. Part mark WL-7112
2. RoHS compliant
3. ANSI trade number 7112

P: (714) 545-5560 F: (714) 545-6093
W: WWW.WAMCOINC.COM E: INFO@WAMCOINC.COM