



• 最大落差	0.3 m; 五个, 在发货包装内
<b>运行中的环境温度</b>	
• 允许的温度范围	-20 °C 至 +60 °C 水平安装 -20 °C 至 50 °C 垂直安装 95 % 空气湿度, 无凝结
• 允许温度变化	5°C 至 55°C, 3°C/分钟
<b>运输/储存时的环境温度</b>	
• 最小值	-40 °C
• 最大值	70 °C
<b>气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求</b>	
• 操作, 最小值	795 hPa
• 操作, 最大值	1 080 hPa
• 存放/运输, 最小值	660 hPa
• 存放/运输, 最大值	1 080 hPa
<b>相对空气湿度</b>	
• 在 25 °C 时允许的范围 (无冷凝)	95 %
<b>其它的环境要求</b>	
<b>有害物质浓度</b>	
— RH < 60% 时的 SO <sub>2</sub> , 无冷凝	二氧化硫: < 0.5 ppm; 硫化氢: < 0.1 ppm; RH < 60% 无冷凝液
<b>机械/材料</b>	
<b>外壳材料 (正面)</b>	
• 塑料	是
<b>尺寸</b>	
宽度	38 mm
高度	62 mm
深度	21 mm
<b>重量</b>	
重量, 约	40 g
上一次修改:	22.02.2016