

SIMATIC S7, TS ADAPTER IE BASIC FOR SIMATIC
TELESERVICE, CONNECTION ON ETHERNET, POWER SUPPLY
EXT. 24V,



一般信息

附带程序包的

- | | |
|---------------------------------|------|
| • STEP 7 TIA 端口, 可组态 / 已集成, 自版本 | V11 |
| • STEP 7 可组态/ 已集成, 自版本 | V5.4 |

安装方式/安装

可安装导轨	是
可实现壁板安装/直接安装	是

电源电压

额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	19.2 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V

输入电流

耗用电流, 典型值	50 mA; 包括 TS 调制解调器模块
耗用电流, 最大值	100 mA
接通电流, 最大值	5.8 A

接口

工业以太网接口数量	1
-----------	---

工业以太网

- | | |
|---------------|---------------------|
| • 工业以太网接口 | 1 x Ethernet (RJ45) |
| — 100 Mbit/s | 是 |
| — 1000 Mbit/s | 否 |

尺寸

宽度	30 mm
高度	100 mm
深度	75 mm

重量

重量, 约	100 g
上一次修改:	22.02.2016