

XALK01

Trykknappboks tom med 1 hul gul



Primær

Produktsortiment	Harmony XALK
Produkttype	Tom trykknappkasse
Enhedens korte navn	XALK
Anvendes til	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Trykknappkasse anvendelse	Nødstop funktion Emergency switching off funktion
Antal af cut-out	1 cut-out
Farve af base af kapsling	Light grey RAL 7035
Farve på låg	Gul RAL 1021
Material	Polycarbonate
Kabelindgang	1 knock-out for cable entry, fastgørelseskapacitet: <= 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, fastgørelseskapacitet: <= 12 mm
IP kapslingsklasse	IP66 overholder IEC 60529

Alternativ

Sammenbygningens type	For customer assembly
Antal horisontale rækker	1
Antal vandrette rækker	1
Vægt	0,136 kg
Modstand mod højtryksrensning	7000000 Pa ved 55 °C, distance: 0.1 m
Montering af blok	Forfra montage Front montage
Electrical composition code	SR1 MR1 MF1 SF1
Mai gruppe	1 cut-out
Groop af produkt	Standard yellaw

Miljø


beskyttelsesbehandling	TH
optimal temperatur til opbevaring	-40...70 °C
anbefalede temperatur ved drift	-25...70 °C
overspændingskategori	Klasse II overholder IEC 60536
NEMA kapslingsklasse	NEMA 13 NEMA 4X
IP kapslingsklasse	IK03 overholder EN 50102
standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udførelsen af produktene indeholdt heri. Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller pålidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer. Det er brugers eller integrators pligt at foretage den nødvendige og fuldstændige risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf. Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

Dimensions



- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
 (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15