



### Main

Gamme de produits	Harmony XB5S
Fonction produit	Commutateur biométrique
Application spécifique du produit	Manutention Machines industrielles
Nom abrégé de l'appareil	XB5S
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	22 mm
Type de sortie	PNP
Vente par quantité indivisible	1
Degré de protection IP	IP65 face avant conformément à EN/IEC 60529 IP20 face arrière conformément à EN/IEC 60529
Type d'unité de commande	Position maintenue
Positions de l'unité de commande	2 positions
Profil de l'unité de commande	Lecteur d'empreintes digitales
Mode de raccordement	1 câble précâblé, capacité de serrage: 3 x 0.11 mm <sup>2</sup>
Utilisation de la mémoire	200 utilisateurs avec 2 empreintes digitales maximum par utilisateur

### Complementary

Accessoires associés	Magelis Panel P Ordinateurs industriels Magelis IPC
Logiciel de programmation	Vijeo Designer
Matière du boîtier	Polyamide PA66
Matière de l'isolant du câble	PvR
Position de montage	Installation de surface verticale Position horizontale Installation de surface plate
Poids	0.202 kg
Marquage	CE
Protocole du port communication	USB

Type de connecteur	USB type A male avec 1 m câble
Protection contre les courts-circuits	250 mA par gG fusible externe
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Raccordement électrique	Extrémités de fil libres avec 3 wires de 2 m
Limites de la tension d'alimentation	20...30 V DC
Type de protection	Overload protection Inversion polarité Court-circuit
Courant commuté maximum	<= 200 mA
[Ures] tension résiduelle	<= 1 V, régime fermé
Consommation électrique	<= 50 mA sans charge

## Environment

Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Température de fonctionnement	-5...50 °C
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 12
Normes	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Certifications du produit	UL CSA
Tenue aux vibrations	+/- 3 mm (f = 5...9 Hz) conformément à IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27

## Offer Sustainability

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Ne sera jamais conforme <b>Ne sera jamais conforme</b>

## Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------