

77 52 115 ESD

Elektronikçi yan keski ESD



- İnce montaj işleri için, örneğin elektronik ve ince mekanik işleri
- Elektrikli yalıtım model - dağıtan
- Sağlam, boşluksuz ve geçirilmiş mafsallı
- Yumuşak ve düzenli bir şekilde açılım için sürtünmez çift yay
- Ayna polisajı ince yağ tabakası ile bağlantılı olarak korozyona karşı iyi bir koruma sağlar - dökülen krom parçalar sayesinde elektrik devresinde arıza gerçekleşmez
- Kesicilere ek olarak indüksiyon sertleştirme uygulanmıştır
- İki renkli çok komponentli kılıflı saplar siyah/gri
- Özel takım çeliği, çok kademeli yağ banyosunda sertleştirilmiş
- Sivri, yassı kafa, küçük fasetli
- Kesici sertliği yakl. 60 HRC




ESD Penseleri (Electrostatic discharge)

Bu penseler elektrostatik enerjiyi yavaşça ve kontrollü olarak saplar üzerinden deşarj eder

Elektrostatik yüklenme tehlikesi altında olan kullanıcıyı korur

Standartlara gereğince uygundur. Örneğin: IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472 gibi

Ürün Nr.	77 52 115 ESD
EAN	4003773025139
Kafa	Simetri parlatmalı
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Şekil	5
Orta sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	0,8
Sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	0,5
Yumuşak tel kesme değeri (çap) Ø mm	0,3 - 1,0
B mm	14
D mm	7
A mm	11
Uzunluk mm	115
Net ağırlık g	79



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

