

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 6 ROTO ZERT
Référence	9017440000
Version	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² , 6mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4008190884574
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids	428 g	Poids net	442 g

Description du contact

Type de contact	Embouts isolés / non isolés	Plage de sertissage, min.	0,14 mm ²
Plage de sertissage, max.	6 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
----------------------------	------------------------

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-10
eClass 9.1	21-04-38-11		

Informations sur le produit

Informations pour commander	Pour d'autres accessoires, voir le chapitre J
Renseignements accessoires	Informations et références concernant les embouts, voir chapitre J Accessoires embouts

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Fiche de données

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

