

Screwty M12 KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M12, avec une dimension extérieure du moletage de $14,5 \pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 0,8-1,2 Nm.

Informations générales de commande

Type	Screwty M12 KO o. SD
Référence	1900100000
Version	Outils, Outil de serrage pour câbles M12 surmoulés
GTIN (EAN)	4032248409952
Cdt.	1 pièce(s)

Screwty M12 KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	17 g
-----------	------

Classifications

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-01-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---