

Ethernet industriel IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Interface d'accès FrontCom[®] Micro avec RJ45 à IP65

Informations générales de commande

Type	IE-FCM-RJ45-FJ-A
Référence	1018810000
Version	Module FrontCom Micro RJ45, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248730063
Cdt.	10 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Épaisseur du paroi, max.	3 mm	Épaisseur du paroi, min.	1 mm
Poids net	3,5 g		

Températures

Température de fonctionnement, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Module FrontCom Micro RJ45	Circuit	TIA-568A
Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Diamètre de l'isolation, max.	1,6 mm	Catégorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64 mm
Diamètre du raccordement, flexible	0.48...0.76 mm	Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.	5,5 mm	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Type de montage	Cabinet, Distribution box	Blindage	360° mise en contact du blindage
Degré de protection	IP67, à l'état fermé	Cycles d'enfichage	750

Normes

Norme de connecteur	CEI 60603-7-51	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	----------------	--------------------------	---------

Propriétés électriques

PoE / PoE+	selon IEEE 802.3af
------------	--------------------

Téléchargements

Agrément UL	Vidéo d'installation	STEADYTEC® assembly instruction RJ45 field attachable module_EN_HD.mp4
	DUXR.E316369.pdf	

Classifications

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25	eClass 9.1	27-18-90-90

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Date de création 2 juillet 2018 14:07:54 CEST


Niveau du catalogue 29.06.2018 / Toutes modifications techniques réservées

Ethernet industriel IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

