

**Ethernet industriel**  
**IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Sortie pour rail, version prolongateur RJ45 selon CEI  
60603-7-51

**Informations générales de commande**

Type	IE-XM-RJ45/RJ45
Référence	<a href="#">8879050000</a>
Version	Boîtier de prise pour rail, Prolongateur RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Ethernet industriel IE-XM-RJ45/RJ45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 49 g

### Températures

Température de fonctionnement, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

### Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Description de l'article		Constitution	Fenêtre de visualisation des repérages Pas 1 TE selon DIN 43880, compatible insta
Circuit	Prolongateur RJ45 - RJ45 brochage avec codage couleur selon EIA / TIA T568 A (cuivre)	Couleur	Gris clair
Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0	Catégorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Type de montage	TS 35	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750		

### Normes

Norme de connecteur	CEI 60603-7-5	Certificat N° (GERMLLOYD)	33451-06
N° de certificat (cULus)	E316369		

### Propriétés électriques

Charge de courant à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V DC
Résistance d'isolation	500 MΩ	Résistance de contact	≤ 20 mΩ

### Téléchargements

Agrément GOST	POCC DE.ME25.B01411.pdf	Agrément UL	DUXR.E316369.pdf
Règles agrément GL	GL_Certificate.pdf		

### Classifications

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-09-90		

**Fiche de données****Ethernet industriel  
IE-XM-RJ45/RJ45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Fiche de données****Ethernet industriel  
IE-XM-RJ45/RJ45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté**