# Série SAK
# Q 10 SAK2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Klippon® Connect avec technologie de raccordement à étrier**
La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

## Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | Q 10 SAK2.5 |
| Référence | 0368700000 |
| Version | Série SAK, Connecteur transversal, pour connexions transversales ouvertes, Nombre de pôles: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190107796 |
| Cdt. | 20 pièce(s) |

# Fiche de données

## Série SAK
## Q 10 SAK2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 60,6 mm | Largeur (pouces) | 2,386 inch |
| Hauteur | 6 mm | Hauteur (pouces) | 0,236 inch |
| Profondeur | 20,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,807 inch |
| Poids net | 17,5 g | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | vissé |
| Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non | | |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau | CuSn | Couleur | gris |

### Caractéristiques du système

| | | | |
|---|---|---|---|
| Version | pour connexions transversales ouvertes | Rail profilé | aucune |

### Caractéristiques nominales

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 24 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas en mm (P) | 6 mm |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 | | |

### Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| Renseignements caractéristiques techniques | Courant admissible dans la connexion transversale max. 6 mm² donné jusqu'à 41 A. |

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |