

12 80 040 SB


Mini-pelacables



- Pelado preciso debido al ajuste de la herramienta al diámetro del conductor
- Incluye cortacables
- Tope longitudinal ajustable entre 4 - 15 mm
- Con mecanismo de retención
- Carcasa: plástico, resistente a los golpes
- Para conductores finos de cobre Ø 0,12 a 0,4 mm



Núm. de artículo	12 80 040 SB
EAN	4003773071655
Valores de pelado (diámetro) Ø mm	0,12 - 0,4
AWG	36 - 26
Longitud mm	100
Peso neto g	35



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

