

# 13 86 200

## Alicate para instalaciones eléctricas



- 6 funciones en un alicate
- Alicate multifuncional para instalaciones eléctricas; para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y entallar punteras
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm<sup>2</sup> y 2,5 mm<sup>2</sup>
- Hendidura para entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Mecanismo de cierre inteligente, en los modelos con muelle de apertura automática, para trabajar sin necesidad de abrir completamente los alicates. El filo permanece cerrado y protegido
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atomillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate

<b>Núm. de artículo</b>	13 86 200
<b>EAN</b>	4003773075097
<b>Cabeza</b>	
<b>Alicate</b>	cromado
<b>Mangos</b>	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE
<b>Norma de aislamiento</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm</b>	15
<b>Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm<sup>2</sup></b>	50
<b>Capacidad de pelado para conductores mm<sup>2</sup></b>	0,75 - 1,5 + 2,5
<b>Capacidad milímetros cuadrados mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 2,5
<b>AWG</b>	1/0
<b>Longitud mm</b>	200
<b>Peso neto g</b>	280



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

