

25 06 160


Alicate de montaje Alicate para radios



- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Bocas largas semi-redondas que terminan en punta
- Superficie de agarre rayada
- Con filos de corte para alambre semi-duro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Núm. de artículo	25 06 160
EAN	4003773033806
Alicate	cromado
Mangos	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE
Tipo	0
Cabeza	
Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	2,5
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	50,0
Medida	160 mm
Longitud mm	160
Peso neto g	146



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

