

26 15 200


Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña)



- Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Bocas largas semi-redondas que terminan en punta
- Con filos (dureza de aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Núm. de artículo	26 15 200
EAN	4003773035022
Alicate	cromado
Mangos	con fundas en dos componentes
Cabeza	
Tipo	1
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	3,2
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Longitud mm	200
Peso neto g	198



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

