

26 25 200


Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña)



- Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Bocas largas semi-redondas que terminan en punta
- Con filos (dureza de aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Núm. de artículo	26 25 200
EAN	4003773035039
Alicate	cromado
Mangos	con fundas en dos componentes
Cabeza	
Tipo	2
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	3,2
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	73,0
Dimensiones del ángulo °	40
Longitud mm	200
Peso neto g	199



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

