

31 11 160


Alicate de presión (alicate con punta de aguja)



- Alicates de precisión para trabajos de ensamblaje, doblado y ajuste
- Bocas extra largas de 55,0 mm
- Superficie de agarre lisa
- Cantos sin rebabas
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



Núm. de artículo	31 11 160
EAN	4003773044475
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Tipo	1
Alicate	negro atramentado
T1 mm	7,5
W3 mm	16,0
W4 mm	1,8
T2 mm	2,5
L3 mm	55,0
Longitud mm	160
Peso neto g	100



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

