

70 02 160

Alicate de corte diagonal



- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Con filos de corte ampliados



Núm. de artículo	70 02 160
EAN	4003773034032
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas en dos componentes
Tipo	0
Alicate	negro atramentado
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	3,0
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	2,0
Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø mm	4,0
Medida	160 mm
Longitud mm	160
Peso neto g	206

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

