

86 03 180



Tenaza llave Alicates y juego de llaves en una sola herramienta




- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - i para trabajar directamente sobre cromo!
- Herramienta ajustable para atornillar
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, presionar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente
- Ajuste y liberación rápida de las mordazas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
- Con mordazas esbeltas - para situaciones de atornillado que requieren una herramienta esbelta

Las mordazas lisas presionan todo tipo de superficies paralelas con un elevado nivel de presión dentro de su capacidad de apertura, lo que otorga a la tenaza llave un campo de aplicaciones casi ilimitado: p. ej. para apretar tuercas, para trabajar en superficies tratadas sin dañarlas, para abrir abrazaderas de cable o como pequeño tornillo de banco

Núm. de artículo	86 03 180
EAN	4003773035466
Alicate	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
B2 mm	8,0
B3 mm	12,0
B1 mm	5,0
Posiciones de ajuste	13
Medida	180 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) pulgadas	1 3/8
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) mm	35
Longitud mm	180
Peso neto g	254



Tenaza llave: Presión superficial libre de juego, sin dañar los cantos



Llave fija convencional para tuercas: La presión sobre los cantos produce desperfectos

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Repuestos

Núm. de artículo	EAN	
86 09 180	4003773037514	Surtido de repuestos ajuste para 86 180