

87 01 125

KNIPEX Cobra® Tenaza para bombas de agua Hightech



- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

KNIPEX Cobra® - Tenaza para bombas de agua Hightech. Ahorra tiempo en el ajuste, simplemente ajustando la parte superior de su boca a la pieza de trabajo, presionando el botón, y moviendo la parte inferior de su boca está preparada para trabajar.

Núm. de artículo	87 01 125
EAN	4003773069935
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Posiciones de ajuste	13
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro) Ø pulgadas	1
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) Ø mm	27
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) mm	27
Longitud mm	125
Peso neto g	85



Ajuste rápido mediante botón: rápido y cómodo



Ajuste rápido y firme directamente en la pieza



Los dientes desplazados con respecto al sentido de giro provocan un efecto de auto-retención y evitan el deslizamiento sobre la pieza.



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





Repuestos

Núm. de artículo	EAN	
87 09 125	4003773074151	Surtido de piezas de desgaste para el ajuste para 87 125