


13 01 160




Linjapihdit




- Ihanteellinen pihti johdotustöissä
- Lankoihin tarttumiseen ja niiden taivuttamiseen
- Keskikovan ja kovan langan leikkaamiseen
- Tarkkuusleikkausterät lisäänduktiokarkaistut, terän kovuus n. 60 HRC
- Tarkkuuskuorintarei'illä
- Johtimen pääteholkkien kutistukseen
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu




Tuotenumero	13 01 160
EAN	4003773034971
Pää	kiillotettu
Kahvat	pinnoitettu muovilla
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,6
Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm²	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5
Pituus mm	160
Paino netto g	112



Tarttuminen




Leikkaaminen



Kuorinta

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Kutistus 0,5 - 2,5 mm²