

13 96 200

Sähköasennuspihti



- 6 toimintoa yksissä pihdeissä
- Monitoimipihdit sähköasennustöihin; tarttumiseen latta- ja pyörömateriaaliin, taivutukseen, purseen poistoon, kaapelin leikkaamiseen, päteholkkien kuorintaan ja kutistamiseen
- Sileät tartuntapinnat kärjessä yksittäisiin säikeisiin tarttumiseen niiden vaurioitumatta, profiloitunut tartuntapinnat ja soikea kita-aukko latta- ja pyörömateriaaliin tarttumiseen
- Hieman terävämpi ulkoreuna leualla jakorasioiden käsittelyyn ja purseen poistoon läpivientirei'istä
- Kuorintareiät johtimille 0,75-1,5 mm² ja 2,5 mm²
- Päatehylsyjen 0,5 - 2,5 mm² kutistukseen
- Kaapelileikkuri tarkkuusterillä (induktiokarkaistu) kupari- ja alumiinijohtoihin max 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Tarttuvat pihtejä täysin avaamatta (älykkäällä kiinnipitomekanismilla versiossa, jossa on avausjousi). Terä pysyy suljettuna ja suojattuna
- Hyvä ulottuvuus kapean rakenteen ansiosta
- Ruuvattu nivel: tarkka, hukkaliikkeetön pihdin toiminto
- Malleissa, joissa on niveleen integroitu avausjousi, aktivoitu säppi pitää terät suljettuina, muiden toimintojen kuitenkin säilyessä
- Älykkäällä kiinnipitomekanismilla voidaan „tarttua“ pihtejä avaamatta. Terä pysyy suljettuna ja suojattuna

Tuotenro	13 96 200
EAN	4003773075110
Pää	
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen (halkaisija) Ø mm	15
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen mm²	50
Yksittäissäikeiden kuorinta-arvot mm²	0,75 - 1,5 + 2,5
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Pituus mm	200
Paino netto g	280



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

