

25 05 140


Lattapyöröpihti, jossa terä (Radiopihdit)



- Soveltuu hienoihin tartunta- ja leikkuutöihin
- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävöityvät leuat
- Tartuntapinnat hammastettu
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



Tuotenro	25 05 140
EAN	4003773035015
Pihdit	kromattu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Muoto	0
Pää	
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,6
T1 mm	8,0
W3 mm	15,0
W4 mm	2,5
T2 mm	2,0
L3 mm	42,0
Pituus mm	140
Paino netto g	111



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

