

25 05 160


Lattapyöröpihti, jossa terä (Radiopihdit)



- Soveltuu hienoihin tartunta- ja leikkuutöihin
- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävöityvät leuat
- Tartuntapinnat hammastettu
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



Tuotenumero	25 05 160
EAN	4003773022817
Pihdit	kromattu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Muoto	0
Pää	
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	50,0
Nimellismitta	160 mm
Pituus mm	160
Paino netto g	144



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

