

25 26 160


Lattapyöröpihti, jossa terä Radiopihdit



- Soveltuu hienoihin tartunta- ja leikkuutöihin
- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävöityvät leuat
- Tartuntapinnat hammastettu
- Terät keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



Tuotenro	25 26 160
EAN	4003773052111
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Pää	
Muoto	2
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	50,0
Kulman mitta °	40
Pituus mm	160
Paino netto g	144



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

