

# 26 12 200




## Lattapyöröpihti, jossa terä (Pantografipihti)



- Joustavat kärjet: muotolujat myös väännössä
- Vääntötolerantit, joustavat tarkkuuskärjet
- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävöityvät leuat
- Terillä (kovuus n. 61 HRC) leikataan pehmeää ja keskikovaa ja kovaa lankaa
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



<b>Tuotenro</b>	26 12 200
<b>EAN</b>	4003773023142
<b>Pää</b>	kiillotettu
<b>Kahvat</b>	monikomponentti kahvakuorilla
<b>Pihdit</b>	fosfatoitu mustaksi
<b>Muoto</b>	1
<b>Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>	3,2
<b>Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>	2,2
<b>T1 mm</b>	9,5
<b>W3 mm</b>	18,0
<b>W4 mm</b>	3,0
<b>T2 mm</b>	2,5
<b>L3 mm</b>	73,0
<b>Nimellismitta</b>	200 mm
<b>Pituus mm</b>	200
<b>Paino netto g</b>	201



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

