

49 11 A2

Tarkkuuslukkorengaspihdit ulkorenkaisiin aksleilla



- Asennetuilla kärjillä, varma työskentely
- Erittäin kestävä jatkuvassa käytössä: jopa 10-kertaa pitempi käyttöikä kierrettyihin kärkiin verrattuna
- Laajat kontaktipinnat ja kärkien asento estävät rengasta ponnahtamasta, mikä tekee työstä helppoa ja varmaa
- Ruuvattu nivel: tarkka, hukkaliikkeetön pihdin toiminto
- Nivelessä olevat avausjouset, suojatut, ei voida kadottaa
- Liukumisen estävä muovipinnoite kahvoilla
- Pihdin runko: kromivanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu
- Käytettävät kärjet: jousiteräslanka, vedetty
 - Muoto: DIN 5254 A; suorat kärjet

Huippulaatua

Helppo ja varma asennus: muotolujasti asetetut ja puristetut kärjet korkeatiivistettyä jousiterästä mahdollistavat hyvän turvan ylikuormitusta vastaan, esim. kiinteiden renkaiden purkamisessa. Suuret kontaktipinnat ja kärkien asento vaikeuttavat renkaiden irtoamista.

Tarkkuus ja kestävyys

Kärkiin käytetään korkeatiivistettyä jousiterästä urattomalla pinnalla. Tämän vuoksi kärki on dynaaminen ja staattisesti kuormitettavampi. Kärjet ovat kertaylikuormituksessa 30 % vankempia tavanomaisiin pihteihin verrattuna, samalla niillä on helppo pääsy asennustöihin. Dynaamisessa kuormituksessa kärki kestää 10 kertaa pitempään! Tarkkuuslukkorengaspihdeissä kärjet vahvistetaan kylmämuokkauksella. Kärjet eivät pääse katoamaan !


KNIPEX-lukkorengaspihdit venymissuojalla

Lukkorenkaiden standardin mukaiseen asennukseen teollisessa sarjavalmistuksessa. Juuri alttiiden, turvallisuuteen vaikuttavien osien (kuten esim. jarrut tai vaihteisto) valmistajat panostavat suuresti standardien DIN 471 ja 472 noudattamiseen. Tässä vaaditaan renkaiden asennusta pihdeillä, joissa on venymissuoja tai kartio. KNIPEX-lukkorengaspihdit venymissuojalla täyttävät nämä vaatimukset ja niiden käyttöikä on lisäksi erittäin pitkä.

Tuotenro	49 11 A2
EAN	4003773048732
Pihdit	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	pinnoitettu liukumisen estävällä muovilla
Muoto	1
Akselin halkaisijan kapasiteetti Ø mm	19 - 60
Muoto	suorat kärjet
Ø mm	19 - 60
Kärjet (halkaisija) Ø mm	1,8
Pituus mm	180
Paino netto g	170



Sisäpuoliset jouset: suojattu sijainti ruuvatussa tarkkuusnivelessä. Ei esteitä työskenneltäessä, ei likaantumista eikä katoamista



muotoluja puristuksen ansiosta



Renkaat ovat kiinteästi paikoillaan: suuret kontaktipinnat sekä kärkien asento vaikeuttavat renkaan irtoamista

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

