

95 05 140

Yhdistelmäsakset



- Pahvin, muovin, Al-, Ms- ja Cu-folioiden leikkaamiseen
- Ei sovellu teräsvaijerille eikä rautalevyille
- Karkaistut terät tarkkuushionnalla
- Avausjousella ja säpillä
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Säädetty ruuviniel
- Saksien runko: kirurginteräs, ruostumaton, ilmakarkaistu
- Kahvat: muovi, iskunkestävä

Tuotenro	95 05 140
EAN	4003773019589
Pää	kiillotettu
Kahvat	ruiskutettu muovilla
Pituus mm	140
Paino netto g	67

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

