

# 97 53 18

## KNIPEX Twistor16 itsesäätävät puristuspihdit päätehylsille

käännettävällä puristuspaällä



- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti
- Kvadraattinen puristusprofiili, suurempi kapasiteettialue 0,14 - 6 mm<sup>2</sup>
- 360° käännettävä kutisteosa; jossa 8 tunnistettavaa lukitusasentoa
- Säätöy automaattisesti haluttuun johdinpääteholkin kokoon: ei puristusvirheitä väärän puristusosan käytön tai väärän asetuksen vuoksi
- Twin-johdinpääteholkkien puristus mahdollinen 2 x 6 mm<sup>2</sup> asti
- Kapea pää optimaalinen pääsy myös ahtaisiin paikkoihin
- Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Edullinen välityssuhde polvivivun ansiosta
- Puristusaine on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäsitellä
- Hyvä käyttömukavuus kätevän rakennemuodon ja alhaisen painon ansiosta
- Erikoisluokan kromivanadiiniisätköteräs, öljykarkaistu

<b>Tuotenro</b>	97 53 18
<b>EAN</b>	4003773082729
<b>Pihdit</b>	kromattu
<b>Kahvat</b>	monikomponentti kahvakuorilla
<b>Käyttö</b>	päätehylsyt
<b>Kapasiteetti neliömillimetri mm<sup>2</sup></b>	0,14 - 16,0
<b>Pesien lukumäärä</b>	1
<b>AWG</b>	26 - 5
<b>Pituus mm</b>	200
<b>Paino netto g</b>	478




360° käännyvä puristuspaä, mitä parhain pääsy myös ahtaisiin paikkoihin



Twin-johdinpäätehylsyt max 2 x 6 mm<sup>2</sup> voidaan puristaa ilman muuntamista



Ainutlaatuisen joustava: liittimet voidaan työntää melkein mistä tahansa asennosta pyörivään puristuspaähän



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään