

00 21 19 LB S

L-BOXX® KNIPEX Sanitaire 52 pièces



- Contenant 52 outils de marque, pour certains homologués VDE selon DIN EN 60900
- Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité
- Aménagement intérieur souple
- Avec carte à outils en deux parties en tissu polyester très résistant
- Les intercalaires à outils s'assemblent par autoagrippage
- La poignée peut s'escamoter dans un renforcement du couvercle pour gagner de la place.
- Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable
- Dimensions, extérieur (L x H x P) : 442 x 151 x 357 mm ; dimensions, intérieur (L x H x P) : 375 x 107 x 311 mm
- Robuste coffret en plastique ABS antichoc

Réf.	00 21 19 LB S
EAN	4003773081630
Poids net g	9400

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

L-BOXX® est une marque déposée de Sortimo International GmbH

Livré avec 00 21 19 LB S (25)

Réf.			Quantité	dimension nominale	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standards	1		
26 16 200	Knipex	Pince demi-ronde avec tranchant, (pince bec de cigogne)	1	200 mm	
74 06 180	Knipex	Pince coupante de côté à forte démultiplication	1		
86 03 250	Knipex	Pince-clé, pince et clé à la fois	1		
87 01 250	Knipex	KNIPEX Cobra®, Pince multiprise de pointe	1	250 mm	
87 01 400	Knipex	KNIPEX Cobra® XL, Pince multiprise et clé serre-tubes	1		
98 20 35	Knipex	Tournevis pour vis à fente	1	3,5 x 100 mm	
98 20 55	Knipex	Tournevis pour vis à fente	1	5,5 mm x 125 mm	
98 26 15	Knipex	Tournevis pour vis Torx®	1	TX15	
98 26 20	Knipex	Tournevis pour vis Torx®	1	TX20	
98 26 25	Knipex	Tournevis pour vis Torx®	1	TX25	
98 24 01	Knipex	Tournevis pour vis à tête cruciforme, Phillips®	1	PH 1	
98 24 02	Knipex	Tournevis pour vis à tête cruciforme, Phillips®	1	PH 2	
361 252 1	Rennsteig	Burin d'électricien	1	250 x 10 mm	
005655	Wera	Testeur de tension, unipolaire, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
004018	Wera	Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8, 28 pièces	1	1/4"	
003760	Wera	Double clé à fourche Joker	1	10 x 13 mm	
022086	Wera	Jeu de clés à six pans	1	1,5 - 10 mm	
90958	Heyco	Clé express	1	17 x 19 mm; M 10	
16640003	Heyco	Cutter de sécurité	1	18 mm	
101-0300	Picard	Marteau de mécanicien	1	300 g	
340 250 1	Rennsteig	Burin de maçon	1	250 mm	
02281	Stabila	Niveau type 70	1	30 cm	
71510-000	Picard	Mètre (mètre pliant)	1	2 m	
6135-0	Zenten	Coupe-tubes	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	