


12 40 200

Pince à dénuder auto-ajustable



- Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
 - S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils: pas de détérioration des conducteurs
 - Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation
 - Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm²
 - Mécanique souple
 - Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer
 - Poids faible
 - Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
 - Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l'huile
- Pour dénuder les minces câbles plats de 10 mm de large maximum en une seule opération



Principe de la lame droite

Seule la zone rouge est entaillée.

Ne convient pas aux matériaux isolants ultra-souples et armés, ni aux isolations multicouches.


Réf.	12 40 200
EAN	4003773026662
Capacités de dénudage Millimètre carré mm ²	0,03 - 10,0
Butée longitudinale mm	3,0 - 18,0
dimension nominale	200 mm
AWG	32 - 7
Longueur mm	200
Poids net g	202



12 40 200: Butée longitudinale réglable



Coupe-fils pour fils multifilaires jusqu'à 10,0 mm²



12 40 200: Dénudage précis sans endommagement du conducteur

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 paire de lames de rechange pour 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 paire de mâchoires de serrage de rechange pour 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Butée longitudinale de rechange pour 12 40 200
12 49 04	4003773053071	Ressort de poignées pour 12 40/50 200
12 49 05	4003773053088	Ressort de rappel pour tête pour 12 40/50 200