

41 34 165

Pince-étau



- Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats
- Très résistant
- Avec vis de réglage et levier de déblocage
- Prise à une seule main
- Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé
 - Forme: pince-étau à becs effilés et longs

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Réf. | 41 34 165 |
| EAN | 4003773047858 |
| Pince | zinguée brillante |
| Forme | 3 |
| Capacité de serrage rond mm | 20 |
| Capacité de serrage carré mm | 10 |
| Capacité de serrage hexagonal mm | 24 |
| Longueur mm | 165 |
| Poids net g | 189 |



Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

| Réf. | EAN | |
|----------|---------------|-----------------------------------|
| 41 09 01 | 4003773053149 | Ressort de traction pour 41 et 42 |