

71 01 200

KNIPEX CoBolt® Coupe-boulons compact



- Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que pour la corde à piano
- Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm
- Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
- Meilleures performances de coupe
- Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-structuré
- Avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm

60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard

Le système de démultiplication ingénieux garantit un bras de levier idéal avec un taux de friction très faible. La force de coupe est de plus de 30 fois supérieure à la force manuelle appliquée.

Réf.	71 01 200
EAN	4003773033165
Pince	noire atramentisée
Poignées	gainées en plastique
Forme	0
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm	5,2
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm	4,0
Capacités de coupe Corde à piano (diamètre) Ø mm	3,6
Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre) Ø mm	6,0
Longueur mm	200
Poids net g	335



71 01/02/12 200 et 71 31/32 200

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

