


12 40 200

Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica



- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma
- Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori
- Profondità di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti
- Con tronchese per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²
- Meccanismo scorrevole
- Lama e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente intercambiabili
- Peso leggero
- Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio
- Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione



Principio di funzionamento tagliente diretto


Viene incisa soltanto la zona di colore rosso.

Non idonea per materiali isolanti altamente flessibili ed armati né per isolamenti a più strati


Art. No.	12 40 200
EAN	4003773026662
Valori di spelatura in millimetri quadri mm ²	0,03 - 10,0
Dispositivo di arresto mm	3,0 - 18,0
Misura nominale	200 mm
AWG	32 - 7
Lunghezza mm	200
Peso netto g	202



12 40 200: Arresto per regolazione della lunghezza



Tagliafilì per tagliare fili fino a 10 mm²



12 40 200: Spelatura precisa senza danneggiamento del conduttore

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Ricambi

Art. No.	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 paio di lame di ricambio per 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 paio di ganasce di ricambio per 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Dispositivo di arresto di ricambio per 12 40 200
12 49 04	4003773053071	Molla di torsione per 12 40/50 200
12 49 05	4003773053088	Molla di compressione nella testa per 12 40/50 200