

# 14 26 160


## Tronchese laterale con spelacavi



- Con tagliente lungo
- Ottimo rendimento di taglio grazie all'articolazione dinamica
- Fori spelacavi di precisione per conduttori unipolari (pieni) 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>
- Taglio confortevole di cavi NYM fino a 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Punte lunghe per i lavori di taglio più accurati anche in condizioni di spazio ristretto
- Taglienti di precisione temperati ad induzione, durezza taglienti ca. 60 HRC
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



<b>Art. No.</b>	14 26 160
<b>EAN</b>	4003773040279
<b>Esecuzione</b>	cromata
<b>Manici</b>	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
<b>Testa</b>	
<b>Normativa sugli isolamenti</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm</b>	1,5
<b>Valori di taglio filo dolce (diametro) Ø mm</b>	2,5
<b>Valori di spelatura in millimetri quadri mm<sup>2</sup></b>	1,5 + 2,5
<b>AWG</b>	15 + 13
<b>Lunghezza mm</b>	160
<b>Peso netto g</b>	216



Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

