

71 01 160

KNIPEX CoBolt® S Tronchesi a doppia leva



- Particolarmente adatto per mani piccole
- Con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Taglia materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino al Ø 4,4 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- La micro-strutturazione dei taglienti trattiene il materiale da tagliare in una posizione di inserimento comoda: sfruttamento ottimale della meccanica
- Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini

60 % minor sforzo rispetto ai tradizionali tronchesi con tagliente laterale

Il geniale meccanismo di trasmissione garantisce un rapporto di leva estremamente vantaggioso con un attrito minimo. La forza manuale è potenziata fino a 30 volte


Art. No.	71 01 160
EAN	4003773082668
Forma	
Esecuzione	bonderizzata nera
Manici	rivestiti in resina sintetica
Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm	4,4
Valori di taglio filo duro (diametro) Ø mm	3,2
Valori di taglio filo armonico (diametro) Ø mm	3,0
Valori di taglio filo dolce (diametro) Ø mm	5,3
Lunghezza mm	160
Peso netto g	195



Potente fino in punta di tagliente



Testa affusolata per accessibilità ottimale



Compatto, leggero e da portare sempre con sé

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori