

# 71 12 200

## KNIPEX CoBolt® Tronchesi a doppia leva



- Con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini
- Capacità di taglio ottimizzata
- Taglio di grosse sezioni facilitato mediante tagliente micro-strutturato
- Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm
- Con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico
- In aggiunta, molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro

### 60 % minor sforzo rispetto ai tradizionali tronchesi con tagliente laterale

Il geniale meccanismo di trasmissione garantisce un rapporto di leva estremamente vantaggioso con un attrito minimo. Le forze di taglio è pari a 30 volte la forza manuale applicata.

Art. No.	71 12 200	✘
EAN	4003773066859	
Esecuzione	bonderizzata nera	
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata	
Forma	1	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm	5,2	
Valori di taglio filo duro (diametro) Ø mm	4,0	
Valori di taglio filo armonico (diametro) Ø mm	3,6	
Valori di taglio filo dolce (diametro) Ø mm	6,0	
Lunghezza mm	200	
Peso netto g	375	



71 01/02/12 200 e 71 31/32 200

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

