


13 96 200

Elektro installatietang



- 6 functies in één tang
- Multifunctionele tang voor de elektrische installatie; om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen
- Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschaar met precisie-snijcanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Grijpen zonder de tang volledig te openen (intelligent dichthoudmechanisme bij de versie met openingsveer). De snijkant blijft gesloten en beschermd
- Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Bij de modellen met in het scharnier geïntegreerde openingsveer houdt de geactiveerde vergrendelingsklink de lemmeten gesloten terwijl de andere functies behouden blijven
- Met het intelligente dichthoudmechanisme kan men "grijpen" zonder de tang te openen. Het lemmet blijft gesloten en beschermd.

Artikel-nr.	13 96 200
EAN	4003773075110
Kop	
Tang	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
Isolatiennorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter) Ø mm	15
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig mm²	50
Afstripcapaciteit voor aders mm²	0,75 - 1,5 + 2,5
Capaciteit vierkante millimeter mm²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Lengte mm	200
Gewicht netto g	280



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

