

# 26 16 200


## Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)



- Zeer belastbare, elastische precisiebekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Getande grijpvlakken
- Met snijkanten voor middelharde draad  $\varnothing$  3,2 mm en harde draad  $\varnothing$  2,2 mm
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



<b>Artikel-nr.</b>	26 16 200
<b>EAN</b>	4003773022831
<b>Tang</b>	verchromd
<b>Benen</b>	geïsoleerd met meercomponentengrepen, VDE-getest
<b>Kop</b>	
<b>Type</b>	1
<b>Isolatiennorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) <math>\varnothing</math> mm</b>	3,2
<b>Snijcapaciteiten harde draad (diameter) <math>\varnothing</math> mm</b>	2,2
<b>T1 mm</b>	9,5
<b>W3 mm</b>	18,0
<b>W4 mm</b>	3,0
<b>T2 mm</b>	2,5
<b>L3 mm</b>	73,0
<b>Maat</b>	200 mm
<b>Lengte mm</b>	200
<b>Gewicht netto g</b>	206



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

