

87 01 150

KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang



- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

KNIPEX Cobra®: de Hightech-waterpomptang. Vanaf nu niet meer zoeken naar de juiste sleutelwijdte. In plaats daarvan moet u enkel de bovenste bek tegen het werkstuk houden, op de knop drukken en de onderste bek gewoon ertegenaan schuiven. Geniaal simpel.


Artikel-nr.	87 01 150
EAN	4003773060116
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
Instelposities	11
Capaciteit voor buizen inch (diameter) Ø inch	1 1/4
Capaciteit voor buizen (diameter) Ø mm	32
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) mm	30
Lengte mm	150
Gewicht netto g	145




Nauwkeurige instelling door druk op de knop: snel en gemakkelijk




Snelle en nauwkeurige instelling direct op het werkstuk



Tegen de draairichting in verzette tanden zorgen voor een zelfklemmend effect en verhinderen wegglijden aan het werkstuk



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
87 09 150	4003773074168	Reserveonderdelenassortiment verstelling voor 87 150