

87 01 400

KNIPEX Cobra® XL Pijp- en waterpomptang



- Grotere grijpwiidte, maar veel geringer gewicht dan vergelijkbare pijptangen
- Snelle instelling per knop direct op het werkstuk, geen doorschieten van het scharnier
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

De KNIPEX Cobra® XL en XXL bieden dezelfde prestaties en het comfort als van een waterpomptang met minder gewicht en bij een grotere grijpcapaciteit als vergelijkbare pijptangen. De Cobra® XL kan bijv. een 2"-schroefverbinding grijpen en weegt 50 % minder dan een 2"-pijptang, die over een veel geringere grijpcapaciteit beschikt. In het handige formaat met een lengte van 400 mm kan de Cobra® XL ook nog in de gereedschapskoffer. De Cobra® XXL biedt met haar capaciteit tot 4 1/2" een zeer grote grijpcapaciteit, maar weegt slechts net zoveel als een 2"-pijptang.

Artikel-nr.	87 01 400
EAN	4003773005636
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
Instelposities	27
Capaciteit voor buizen inch (diameter) Ø inch	3 1/2
Capaciteit voor buizen (diameter) Ø mm	90
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) mm	95
Lengte mm	400
Gewicht netto g	1214



Nauwkeurige instelling door druk op de knop: snel en gemakkelijk

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
87 09 400	4003773034391	Reserveonderdelenassortiment verstelling voor 87 400