

97 50 01


Krimptang voor Scotchlokverbinders met snijkant



- Voor het krimpen van kunststof geïsoleerde communicatie- of signaalkabeladers volgens het U-contactprincipe in enkelvoudige Scotchlok-verbinders
- Isolatiestrippen is niet nodig, U-elementen staan in voor het contact
- Met extra inductief geharde snijkanten
- Met openingsveer
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, in olie gehard



Artikel-nr.	97 50 01
EAN	4003773028239
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
Toepassing	Scotchlok enkelverbinders
Capaciteit (diameter) Ø mm	0,4 - 1,1
Aantal krimpprofielen	1
Lengte mm	155
Gewicht netto g	135



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

