

97 53 14

Zelfinstellende krimp tang voor adereindhulzen met zij-invoering



PAT. PEND.



- Geringere grijpwiidte
- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
- Zeskant-persen met capaciteitsuitbreiding tot 10 mm²
- Zeskant-persen voor kleine contactmaten
- Past vooral voor alle Twin-adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 10

De kleine krimp tang voor adereindhulzen met twee grote voordelen voor de gebruiker: - Stelt zich automatisch in op de gebruikte adereindhulzen: dit verlicht het werk van de vakman en zorgt voor een veilige, betrouwbare en snelle verkrimping. - Uitgebreide toepassingsgebieden

Artikel-nr.	97 53 14
EAN	4003773041474
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter mm ²	0,08 - 10,0
Aantal krimp profielen	1
AWG	28 - 7
Lengte mm	180
Gewicht netto g	404

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
97 59 30	4003773053965	Trekveer voor 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Trekveer voor 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Borgringen voor model 97 53 voor 97 53 xx