

# 97 54 26

## Krimptang voor miniaturstekkers parallele verkrimping voor stekkers van de reeks Mini-Fit® van Molex LLC



- Parallel staande krimpbekken om te voldoen aan de bijzonder hoge vereisten van kleine verbinderstypen
- Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Met gemonteerde positioneerhulp voor D-Sub-miniaturstekkers voor een exacte positiebepaling van verbinder en kabel
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Krimptangen voor andere miniaturstekkers, vb. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... op aanvraag
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard



<b>Artikel-nr.</b>	97 54 26
<b>EAN</b>	4003773079866
<b>Tang</b>	gebruineerd
<b>Benen</b>	met meer-componentengrepen
<b>Toepassing</b>	Om stekkers van de reeks Mini-Fit® van Molex LLC te krimpen
<b>Aantal krimpprofielen</b>	3
<b>AWG</b>	16 / 18 / 20-24
<b>Lengte mm</b>	190
<b>Gewicht netto g</b>	305



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen