

# 97 78 180 T

## Krimptang voor adereindhulzen met bevestigingshaak



- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm<sup>2</sup>
- Verbeterde overbrenging om 30% eenvoudiger te krimpen
- Lichte en slanke constructie
- Krimping in gekenmerkte, half-ronde profielen voor een veilige verbinding van huls en ader
- 9 bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen

<b>Artikel-nr.</b>	97 78 180 T
<b>EAN</b>	4003773081531
<b>Kop</b>	gepolijst
<b>Benen</b>	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
<b>Isolatiennorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Capaciteit vierkante millimeter mm<sup>2</sup></b>	0,25 - 16,0
<b>Toepassing</b>	adereindhulzen
<b>Aantal krimpprofielen</b>	9
<b>AWG</b>	23 - 5
<b>Lengte mm</b>	180
<b>Gewicht netto g</b>	254



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen