

97 61 145 F

Presstang for endehylser



- For pressing av lederendehylser DIN 46228 del 1 + 4 i området 0,25 til 2,5 mm²
- Pressing i markerte trapesprofiler for sikker forbindelse mellom hylse og leder
- Vanadin-elektrostål; smidd, oljeherdet



Artikkel-nr.	97 61 145 F
EAN	4003773043980
Hode	pølet
Grep	overtrukket med kunststoff
Anvendelse	Endehylser
Kapasitet kvadratmillimeter mm²	0,25 - 2,5
AWG	23 - 13
Antall crimp-posisjoner	4
Lengde mm	145
Vekt netto g	140

Tekniske endringer og feil forbeholdes

